

SPARE PARTS PEZZI DI RICAMBIO

EXPLORER 575 HMI



LEN80



Condenser lens, Ø68mm
Condensatore ottico, Ø68mm

LEN39



Fields lens, Ø100mm
Lente di campo, Ø100mm

PAR35




Spherical mirror, Ø88mm
Specchio sferico, Ø88mm

PCET0538



Lamp socket for HMI
Portalamпада per HMI

CAV43



Standard cable, 3x1.5mmq (per meter)
Cavo standard, 3x1.5mmq (al metro)

EC00108



White cable for hi-temperature, 2.5mmq (per meter)
Filo bianco per alte temperature, 2.5mmq (al metro)

VOL04



Bracket lockoff knob, M8
Maniglia per bloccaggio forcella, M8

VOL72




Lens knob lockoff
Pomolo per lenti

VOL66




Grey cold handle
Maniglia a ponte

8° - 14° zoom lenses



PL32



Complete HMI 575 lamp holder with support
Portalamпада 575 HMI completo di supporto

PCET1233



Complete frontal panel
Parte frontale completa

MOL35



Spring for lamp adjustment
Molla per regolazione lampada

MOL33



Spring for mirror
Molla per specchio

MOL05



In-built spring for shutter blade
Molla interna per lamella sagomatrice

FOR82



Bracket for followspot
Forcella per seguipersona

SPARE PARTS PEZZI DI RICAMBIO

EXPLORER 575 HMI



VEN02/P



120mm fan, 230V 21W
Ventola 120mm, 230V 21W

FUS05



Fuse holder, max 10A
Portafusibile max 10A

MIC02




Safety micro switch
Micro interruttore di sicurezza

INT03



Bipolar switch with light
Interruttore bipolare con spia

INT08



Green cover for bipolar switch
Coperchio verde per interruttore

FUS18



Fuse holder, max 20A
Portafusibile max 20A

AL03



Big ballast 6.8A for 575
Alimentatore grande 6.8A per 575

AB00119



Lamp igniter up to 1000W 4KV
Accenditore fino a 1000W 4KV

OB13



Capacitor for p.f.c.
Condensatore di rifasamento

VEN24



Do not use in hot enviroment
Non usare in ambienti troppo caldi

Not standard fan, 230V 13W, silent version
Ventola non standard, 230V 13W, silenziosa

TE50/NK



Complete colour changer for followspot
Cambiacolori completo per seguipersona

TE84




Iris diaphragm for followspot
Diaframma a iride per seguipersona

TE67



4 shutter blades for followspot
4 lamelle per seguipersona

ELECTRIC DIAGRAM
POWER SUPPLY BOX
EXPLORER 575 HMI



ELECTRIC DIAGRAM

EXPLORER 575 HMI

